

# green glass Q & A

## 1) どのメガネにも取り付けできる？

- ⇒ おおよそ80%以上のメガネには取り付けられます。  
ただし、フレームレス（ツーポイント）やツーブリッジなど一部のメガネは、うまく取り付けできない場合がありますので店頭でお試ください。



フレームレス △



ツーブリッジ △

## 2) クリップオンのツマミがつまみにくい？


- ⇒ ツマミが正面から見て目立たないように軽くするために極力小さく作っています。  
正しいつまみ方は、ツマミ部分だけでなくフレームごとつまむとスムーズです。



## 3) メガネとクリップオンの隙間があるのは？

- ⇒ 跳ね上げをした際に、メガネに極力ぶつからないようにメガネとクリップオンの隙間を約5mm設けております。光の反射を減らすコーティングをレンズ裏面に施しておりますが、光の状況により気になる場合は帽子のつば等で対策下さい。

隙間 5mm {



跳ね上げ時にメガネに  
ぶつからない